



85655182



IP20

B.Kwadrat/S.1 KNX RF przycisk 1-kr płaski z baterią słoneczną, krem

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Funkcje dodatkowe ETS	funkcje dodatkowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., łącznik przyciskowy, wskaźnik stanu, wartość ściemniania
Funkcja	funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Funkcje quicklink	funkcje quicklink: przełączanie, ściemnianie, obsługa żaluzji, 2 sceny, sterowanie czasowe, łącznik przyciskowy (zestyk zwierny), pamięć

Elementy sterujące i wskaźniki

Obsługa	możliwość konfiguracji interfejsów użytkownika do obsługi jedno- lub dwupoziomowej
Klawisz / Przycisk	z przyciskiem konfiguracyjnym

Połączenia

Protokół radiowy	KNX
Kategoria odbiornika	2

Napięcie

Napięcie	zasilanie elektryczne za pomocą ogniw solarnych
----------	---

Wymiary

Wysokość montażu	14 mm
------------------	-------

Częstotliwość

Częstotliwość nadajnika radiowego	868.3 MHz
-----------------------------------	-----------

Moc

Moc nadajnika radiowego	< 10 mW
-------------------------	---------

Bateria

Żywotność baterii [lata]	≈ 5
--------------------------	-----

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	kremowy
Kolor RAL	RAL 1013
Materiał	tworzywo termoplastyczne

Sterowanie LED

BLC	z diodą LED konfiguracji
-----	--------------------------

Instalacja / Montaż

Montaż	do płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji
--------	--

Podłączenie	
Rodzaj przyłącza magistrali	integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natynkową TP
Ustawienia	
Programowanie	beznarzędziowa konfiguracja quicklink przy użyciu przycisków i wyświetlacza LED, możliwość dowolnego skonfigurowania dolnej i górnej powierzchni obsługowej
Wypożażenie	
Liczba kanałów radiowych	2
Liczba połączeń quicklink	maks. 20 nadajników/odbiorników
Transmitter duty cycle	1 %
Wymagane średnie natężenie oświetlenia	min. 300 lx 6 h/dzień
Bezpieczeństwo	
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-5...45 °C
Zużycie energii	niskie zapotrzebowanie na energię
Wilgotność względna (bez skroplin)	0...65 % (bez kondensacji)
Oznaczenie	
Zastosowanie	KNX radiowy – systemy obsługi
Główna linia projektowa	B.Kwadrat/B.3/B.7
Wtórna linia projektowa	Platforma elektroniczna, B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7