



85656239



IP20

R.1/R.3 KNX RF quicklink Przycisk radiowy 2-kr płaski biały

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Funkcje dodatkowe ETS	funkcje dodatkowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., łącznik przyciskowy, wskaźnik stanu, wartość ściemniania
Funkcja	funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Funkcje quicklink	funkcje quicklink: przełączanie, ściemnianie, obsługa żaluzji, 2 sceny, sterowanie czasowe, łącznik przyciskowy (zestyk zwierny), pamięć

Elementy sterujące i wskaźniki

Obsługa	możliwość konfiguracji interfejsów użytkownika do obsługi jedno- lub dwupoziomowej
Klawisz / Przycisk	z przyciskiem konfiguracyjnym

Połączenia

Protokół radiowy	KNX
Kategoria odbiornika	2

Wymiary

Wysokość montażu	14 mm
------------------	-------

Częstotliwość

Częstotliwość nadajnika radiowego	868.3 MHz
-----------------------------------	-----------

Moc

Moc nadajnika radiowego	< 10 mW
-------------------------	---------

Bateria

Żywotność baterii [lata]	≈ 5
Baterie / Akumulatory	z baterią litową 3 V typ: CR 2430

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
materiał do zadrukowania	ASA biały

Sterowanie LED

BLC	z diodą LED konfiguracji, z diodami LED do sygnalizacji stanu wysyłania i stanu baterii czerwoną/zieloną/pomarańczową
-----	---

Instalacja / Montaż

Montaż	do płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji
--------	--

Podłączenie

Rodzaj przyłącza magistrali	integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natynkową TP
-----------------------------	--

Ustawienia

Programowanie	beznarzędziowa konfiguracja quicklink przy użyciu przycisków i wyświetlacza LED, możliwość dowolnego skonfigurowania dolnej i górnej powierzchni obsługowej
---------------	---

Wypożenie

Liczba kanałów radiowych	4
Liczba połączeń quicklink	maks. 20 nadajników/odbiorników
Rodzaj konfiguracji	Laserdruck
Transmitter duty cycle	1 %

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Nie
----------------	-----

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
Zużycie energii	niskie zapotrzebowanie na energię
Wilgotność względna (bez skroplin)	0...65 % (bez kondensacji)

Oznaczenie

Zastosowanie	KNX radiowy – systemy obsługi
Główna linia projektowa	Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
Wtórna linia projektowa	Platforma elektroniczna, Berker R.1, Berker R.3, Serie R.classic, Serie 1930