




ADM475C

RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA C 25A/30mA Typ A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	25 A
Znamionowy prąd różnicowy I _{Δn}	30 mA
Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa I _{cn} przy 400 V AC zgodnie z PN-EN-60898-1	6 kA
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	31,70 A
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C	31,20 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	30,60 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	30 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	29,40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C	28,90 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	28,30 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	27,60 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	27 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C	26,40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	25,70 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	25 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	24,30 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C	23,60 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C	22,80 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	22 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	21,20 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	20,40 A

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	C
Pozycja neutralna	Bez położenia neutralnego
Układ biegunów	4P
Liczba biegunów chronionych	4

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Bezpieczeństwo

Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A
Klasa ochronności IP	IP2X

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Wartość wytrzymałości dielektrycznej częstotliwości zasilania	2 kV
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Kategoria przepięciowa wg PN-EN-60947-1	3

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1	6 kA
Nominalny moment obrotowy górny zacisk	2 - 2 Nm
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego	2 - 2 Nm

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych	1 - 16 mm²
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 25 mm²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2 - 2 Nm
Możliwość montażu 360°	Tak
Typ połączenia górnego aparatury modułowej	Zacisk śrubowy
Typ połączenia dolnego aparatury modułowej	biconnect

Warunki użytkowania

Klasa ograniczenia energii I²t	3
Zakres temperatur pracy	-25 - 40 °C

Wymiary

Wysokość	84 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	70 mm

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	12,30 W
--	---------