




HTN350E



MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 50A TS35

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

Funkcje

Z rozłączanym biegunem N	Nie
--------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	4.5
----------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 / 400 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	690 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}	6000 V

Prąd

Prąd znamionowy I_n	50 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciaowy roboczy I_{cs}	12.5 kA
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego	1.05 / 1.2 I_n
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego	5 / 6.25 I_n
Znam. zdolność wyłącz. zwarciaowego I_{cn} poniżej 400V AC zgodnie z IEC 60898-1	25 kA

Prąd / Temperatura

Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	61.6 A
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C	60.7 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	59.7 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	58.7 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	57.7 A

Wymiary

Głębokość produktu	85 mm
Wysokość produktu	110 mm
Szerokość produktu	81 mm

Moc

Maksymalna strata mocy na biegun zgodnie ze standardem	10 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	19.5 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	6.5 W
Wytrzymałość	
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	1500
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	10000
Instalacja / Montaż	
Moment dokręcający	4 Nm
Montaż	szyna TS
Norma	
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-25...55 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-25...80 °C
Temperatura	
Temperatura kalibracji	30 °C