



BA68004007030B

tehalit.BA6 Kanał grzebieniowy 80x40, szary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Regulowany	Nie
------------	-----

Prąd

Odporny na upływ	Tak
------------------	-----

Wymiary

Wysokość kanału	84 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	47 mm
Szerokość szczeliny	4 mm
Szerokość	6 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	luźny
-----------------	-------

Materiał

Kolor	szary
Materiał	PVC
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Instalacja / Montaż

Otworowanie podstawy	DIN 43659
----------------------	-----------

Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	134
Przekrój wewnętrzny / użyteczny	3713 mm ²
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	96
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	187

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie

Temperatura

Temperatura otoczenia

-5...65 °C