



HTS120C



**MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P, Cs, 20 A, szyny Cu 40-12x5/10mm**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | Cs |
| Układ biegunów             | 1P |
| Liczba biegunów            | 1  |

**Instalacja, montaż**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Montaż na | System szyn |
|-----------|-------------|

**Zakres napięcia**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe izolacji $U_i$        | 690 V       |
| Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ (AC) | 230 - 400 V |

**Prąd elektryczny**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Prąd znamionowy                                      | 20 A          |
| Min./maks. wartość progowa sterowania termicznego AC | 1,13 - 1,45 A |

**Pojemność Zakres obciążenia**

|                |      |
|----------------|------|
| Liczba modułów | 1,50 |
|----------------|------|

**Rodzaj połączenia**

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |

**Wymiary**

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 158 mm |
| Szerokość | 27 mm  |
| Głębokość | 116 mm |

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 3,70 W |
|----------------------------------------------|--------|