



Rozłącznik bezpiecz. listw. do szyn 60mm D01/D02/CH10 3P 63A 400VAC 60/110VDC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P
Montaż	system szynowy

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 V
Częstotliwość	50 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6000 V

Prąd

Prąd zwarciovymowny	50 kA
Prąd znamionowy In	63 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 35 / 50 / 63 A

Wymiary

Głębokość produktu	80 mm
Wysokość produktu	226 mm
Długość	60 mm
Szerokość produktu	27 mm
Szerokość szyn zbiorczych	5 / 10 mm
busbar distance	60 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4.5 W
Maksymalna utrata mocy wkładki bezpiecznikowej	5.5 W

Materiał

Waga miedzi w produkcji	54 g
Materiał	tworzywo

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	3
--------------------	---

Norma

Dopuszczenia / atesty	IEC 60947-3, EN 60947-3
-----------------------	-------------------------

Kategoria użytkowania dla Ue=400V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5	AC-23B
Kategoria użytkowania dla Ue=500V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5	AC-23B
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...55 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-25...55 °C