



EC310

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Konfiguracja

Liczba modułów	7
----------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba pozycji przełącznika	0
-----------------------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	400 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd roboczy	0.8 / 80 A
Prąd znamionowy I_n	80 A
Prąd maksymalny obwodu pomiarowego	80 A

Wymiary

Głębokość produktu	58 mm
Wysokość produktu	107 mm
Szerokość produktu	126 mm

Moc

Moc wejściowa	9.7 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2 W

Parametry elektryczne

Rodzaj impulsów	elektryczny
-----------------	-------------

Pomiary

Pomiar mocy pozornej	Energia czynna i bierna
Zakres pomiaru napięcia	230 V
Rodzaj urządzenia pomiarowego	elektroniczny

Instalacja / Montaż

Montaż	szyna TS
--------	----------

Ustawienia

Wartość impulsu	100 Wh
-----------------	--------

Wyposażenie

Model taryfowy licznika kilowatogodzin	Externa
System kodowania	Nie
Zastosowanie	
Czas trwania impulsu	60 ms
Przerwa między 2 impulsami	60 ms
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP30
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-5...45 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20...70 °C