



LNH1050M6

**Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt niez. gG 50A 690 VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Charakterystyka wyzwalania gG

**Bezpiecznik**

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH1C

Charakterystyka bezpiecznika gG

**Napięcie**

Typ napięcia zasilania AC

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 50 A

**Warunki użytkowania**

Izolowany Nie

**Główne atrybuty elektryczne**

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1 80 kA

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 4,80 W

**Wymiary**

Wysokość 135 mm

Szerokość 29,50 mm

Głębokość 64,50 mm