



EC360

Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 100A, 1-taryfowy

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3P+N
Montaż	DRA (adapter dla szyn DIN)

Konfiguracja

Liczba modułów	7
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	195 / 400 / 460 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	4 kV
---------------------------------	------

Prąd

Prąd roboczy	0.08 / 100 A
Prąd znamionowy In	100 A
Prąd maksymalny obwodu pomiarowego	100 A

Wymiary

Wysokość produktu	90 mm
Szerokość produktu	122.5 mm

Moc

Moc wejściowa	7.5 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1.8 W
Impuls / kWh	10 Imp/kWh

Parametry elektryczne

Rodzaj impulsów	elektryczny
-----------------	-------------

Pomiary

Pomiar mocy pozornej	Energia czynna i bierna
Zakres pomiaru napięcia	230 V
Rodzaj urządzenia pomiarowego	elektroniczny

Ustawienia

Wartość impulsu	100 Wh
-----------------	--------

Wypożyczenie

Model taryfowy licznika kilowatogodzin	Externa
System kodowania	Nie
Zastosowanie	
Czas trwania impulsu	100 ms
Przerwa między 2 impulsami	100 ms
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-10...55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25...70 °C