



LNH1160M

Wkładka bezp. nożowa NH1C wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 160A 500 VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalania gG

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH1

Charakterystyka bezpiecznika gG

Napięcie

Typ napięcia zasilania AC/DC

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 160 A

Warunki użytkowania

Izolowany Nie

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1 120 kA

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 14,60 W

Wymiary

Wysokość 64,50 mm

Szerokość 135 mm

Głębokość 135 mm