



LNH3500M

Wkładka bezp. nożowa NH3 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 500A 500VAC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Charakterystyka wyzwalania	gG
----------------------------	----

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cn}	120 kA
--	--------

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	500 V
--	-------

Typ napięcia zasilającego	AC/DC
---------------------------	-------

Napięcie

ratedvoltage _{dc}	250 V
----------------------------	-------

Prąd

Prąd zwarciovy umowny	120 kA
-----------------------	--------

Prąd znamionowy I _n	500 A
--------------------------------	-------

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
------------------------------	----

Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH3
----------------------------------	-----

Wymiary

Głębokość produktu	150 mm
--------------------	--------

Wysokość produktu	86 mm
-------------------	-------

Szerokość produktu	66 mm
--------------------	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	43 W
--	------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
----------------	-----

Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
-------------------------	-----

Wolne od halogenu	Tak
-------------------	-----

Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----