



LS531



**Modułowa podstawa bezpiecz. z lampką 1P wkł.bezpz.cyl.L38 10x38mm, 32A 690VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Konstrukcja

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Liczba biegunów | 1 P |
| Układ biegunów  | 1 P |

##### Konfiguracja

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

##### Charakterystyka elektryczna

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Typ napięcia zasilającego | AC |
|---------------------------|----|

##### Napięcie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | 690 V |
|---------------------------------|-------|

##### Prąd

|                    |      |
|--------------------|------|
| Prąd znamionowy In | 32 A |
|--------------------|------|

##### Wymiary

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Głębokość produktu | 75 mm |
| Wysokość produktu  | 83 mm |
| Szerokość produktu | 18 mm |

##### Częstotliwość

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Częstotliwość (zakres do ETIM) | 50 do 60 Hz |
|--------------------------------|-------------|

##### Moc

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 3.7 W |
|----------------------------------------------|-------|

##### Podłączenie

|                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (druć)     | 1 / 25 mm <sup>2</sup>    |
| Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka) | 0.75 / 16 mm <sup>2</sup> |

##### Wyposażenie

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Akcesoria dodatkowe | Tak |
|---------------------|-----|

##### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

##### Bezpieczeństwo

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
| Zgodny z REACH  | Tak  |

**Warunki użytkowania**

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza                                         | -5...50 °C  |
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2. | 3           |
| Temperatura przechowywania/transportu                       | -25...80 °C |