



LSN401

Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P wkł.bezp.cyl.L32 8X32mm, 25A 400VAC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	1 P
Układ biegunów	1 P
Montaż	Szyna DIN

Konfiguracja

Liczba modułów	1
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Typ napięcia zasilającego	AC
---------------------------	----

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	690 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6000 V

Prąd

Prąd znamionowy In	25 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C zgodnie z PN-EN 60947	25 A
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C zgodnie z PN-EN 60947	25 A
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C zgodnie z PN-EN 60947	25 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947	25 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947	25 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947	25 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947	23.75 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947	22.5 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z PN-EN 60947	20 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947	16.25 A

Współczynnik korekcyjny prądu

Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie	1
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie	1

Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie	0.9
--	-----

Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie	0.9
--	-----

Wymiary

Głębokość produktu	76.9 mm
Wysokość produktu	76.5 mm
Szerokość produktu	17.5 mm

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2.9 W
--	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	Tak
----------	-----

Podłączenie

Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (druć)	1 / 16 mm ²
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	1 / 16 mm ²

Wypożenie

Akcesoria dodatkowe	Tak
---------------------	-----

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP2X
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...70 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-40...70 °C