



ED192



Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Konfiguracja

Liczba modułów	3
----------------	---

Połączenia

Rodzaj wyjścia	1 przełącznik + 2NO
----------------	---------------------

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50 Hz
---------------	-------

Napięcie

Napięcie sterowania AC	196 / 253 V
------------------------	-------------

Wymiary

Głębokość produktu	64 mm
Wysokość produktu	85 mm
Szerokość produktu	53 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3.5 W
Energia tracona w przewodach	3.5 W
Moc rozproszona przez sterowanie	0.5 W

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	100000
---	--------

Zasilacz

Napięcie zasilania	230V +/- 15%
--------------------	--------------

Podłączenie

Rodzaj kontaktu kanału 1	6
Rodzaj kontaktu kanału 2	4

Ustawienia

Opóźnienie czasu przełączenia	0.5 / 2 s
-------------------------------	-----------

Wypożenie

Liczba wyjść	2
Liczba styków NC	0
Liczba styków NO	1

Liczba styków NO/NC	1
Liczba kanałów	2
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-5...40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C