



EE830



IP55



Czujnik ruchu 200 stopni Standard IP55 biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Wymiary

Wysokość produktu	2.5 m
Szerokość produktu	83 mm
Zalecana wysokość montażu	2.5 m

Zasilacz

Napięcie zasilania	230V +/- 15%
--------------------	--------------

Detekcja

Kąt detekcji	200 °
Kąt detekcji	200 °
Ø pola detekcji, na poziomie podłogi	≈ 16 m
Zakres detekcji (odległość) - front	16 m
Zakres detekcji (odległość) - bok	6 m

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo

Sterowanie oświetleniem

Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane	≈ 5...1000 lx
Zakres natężenia oświetlenia	5 / 1000 Lux

Instalacja / Montaż

Maksymalna wysokość montażu	4 m
Montaż	montaż natynkowy

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z zaciskami wtykowymi
------------------	-----------------------

Ustawienia

Regulacja czułości	Nie
--------------------	-----

Czas opóźnienia, regulowany	5 s...15 mn
-----------------------------	-------------

Dostawa

Część składowa	z elementami mocującymi
----------------	-------------------------

Wyposażenie

Kąt detekcji poziomej	200 °
-----------------------	-------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-20...55 °C
---------------------	-------------

Temperatura przechowywania/transportu	-20...60 °C
---------------------------------------	-------------

Oznaczenie

Zastosowanie	czujnik ruchu
--------------	---------------

Główna linia projektowa	czujniki ruchu
-------------------------	----------------