

LVSG00RPX

LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm²

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 160 A

Prąd znamionowy krótkotrwały
wytrzymywany I_{cw} 1s PN-EN-60947 5 kA

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH00

Łączność

Typ złącza/wtyku Połączenie bezpośrednie

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 2.5 - 95 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 2.5 - 95 mm²

Typ złącza/wtyku Zacisk skrzynki

Architektura

Liczba biegunów 3

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 55 °C

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania 5 - 5 Nm

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) 200

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 1400

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP2X

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U_i 1000 V

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} 8 kV

Wymiary

Odległość szyn zbiorczych 185 mm

Wysokość 123 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 22 W

