



LVZW400

LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 400/5A 5VA kl.1 nieleg.

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Klasa dokładności	1
-------------------	---

Moc

Moc	5 VA
-----	------

Wymiary

Średnica otwarcia	21 mm
Wysokość	63,50 mm
Szerokość	59,50 mm
Głębokość	30,10 mm

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	3000 V
---------------------------------	--------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 75 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 4 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 4 mm ²

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP10
----------------------	------

Prąd elektryczny

Maks. intensywność pierwotna	400 A
Maks. intensywność obwodu wtórnego	5 A

Instalacja, montaż

Montaż na	Podstawa
-----------	----------