




EPN541



## Przełącznik bistabilny 24VAC/12VDC 4NO 16A

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
Prąd spoczynkowy	6 mA

#### Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

#### Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	4NO
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Liczba styków	4

#### Napięcie

Napięcie sterowania AC	24 - 24 V
Napięcie sterowania DC	12 - 12 V
Napięcie sterujące 2	12 - 12 V
Napięcie sterujące 1	24 - 24 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	400 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

#### Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,80 W
Maksymalna moc pobierana	55 VA

#### Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	35 mm
Głębokość	63 mm

#### Oświetlenie

