



ERL418SDC

Przełącznik instalacyjny cichy z możliwością sterowania ręcz. 12V DC 2NO+2NC 16A

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	2NC+2NO
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 10 mm ²

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	4000 V
Napięcie znamionowe izolacji U _i	440 V
Napięcie sterowania AC	0 - 0 V
Napięcie sterowania DC	12 - 12 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	10000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,80 W
Maksymalna moc pobierana	2,80 VA

Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	35,75 mm
Głębokość	60 mm

Sprzęt

Liczba styków NO	2
Liczba styków NC	2

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania

1,20 - 1,20 Nm