



ESD125

Stycznik 24VAC 1NO 25A AC-7a/b

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1NO
Liczba styków	1
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 10 mm ²

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	25 A
-----------------	------

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	250 V
Napięcie sterowania AC	24 - 24 V
Napięcie sterowania DC	0 - 0 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,50 W
Maksymalna moc pobierana	10,70 VA

Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	17,85 mm
Głębokość	60 mm

Sprzęt

Liczba styków NO	1
------------------	---

Liczba styków NC	0
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Nie
Instalacja, montaż	
Nominalny moment dokręcania	1,20 - 1,20 Nm