



ESD263S

**Stycznik cichy 24VAC 2NO 63A AC-7a/b**

**Specyfikacja techniczna**

**Rodzaj połączenia**

Rodzaj styku	2NO
Liczba styków	2
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

**Pojemność**

Liczba modułów	3
----------------	---

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

**Napięcie**

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Napięcie sterowania AC	24 - 24 V
Napięcie sterowania DC	24 - 24 V

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

**Wytrzymałość**

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	14,50 W
Maksymalna moc pobierana	5,20 VA

**Wymiary**

Wysokość	85 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	60 mm

**Sprzęt**

Liczba styków NO	2
------------------	---

Liczba styków NC

0

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego

Nie