



NCN100



MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 1P C 0,5A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0,50 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny Ics przy 230 V AC zgodnie z PN-EN-60947-2	7,50 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn przy 230 V AC zgodnie z PN-EN-60898-1	10 kA
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	0,74 A
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C	0,72 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	0,70 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	0,68 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	0,66 A
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C	0,64 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	0,63 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	0,61 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	0,59 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C	0,57 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	0,56 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	0,50 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	0,49 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C	0,49 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C	0,48 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	0,48 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	0,46 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	0,44 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C	0,42 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C	0,40 A

Architektura

Układ biegunów	1P
Charakterystyka wyzwalania	C

Pojemność Zakres obciążenia

Liczba modułów	1
----------------	---

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1	10 kA
Nominalny moment obrotowy górny zacisk	2,80 - 2,80 Nm

Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego	2,80 - 2,80 Nm
---	----------------

Zakres napięcia

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 400 V
Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	6000 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 35 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	1 - 25 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych	1 - 25 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 35 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2,80 - 2,80 Nm
Typ połączenia dolnego aparatury modułowej	biconnect
Typ połączenia górnego aparatury modułowej	Zacisk śrubowy
Możliwość montażu 360°	Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z PN-EN-60664 / PN-EN-60947-2	2
Klasa ograniczenia energii I ² t	3
Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,14 W
--	--------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	4000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	20000

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowego	Wyrównany zacisk
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowych	Wyrównany zacisk