



EV004

## Specyfikacja techniczna

### Konstrukcja

|        |           |
|--------|-----------|
| Montaż | Szyna DIN |
|--------|-----------|

### Konfiguracja

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 4 |
|----------------|---|

### Charakterystyka elektryczna

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 V |
| Częstotliwość                                      | 50 Hz |

### Prąd

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Prąd jałowy                    | 10 mA |
| Prąd znamionowy I <sub>n</sub> | 2.6 A |

### Wymiary

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Głębokość produktu | 58 mm  |
| Wysokość produktu  | 85 mm  |
| Długość            | 58 mm  |
| Szerokość produktu | 7.1 cm |

### Długość przewodu

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Maksymalna długość przewodów do przycisku sterującego | 50 mm |
|-------------------------------------------------------|-------|

### Moc

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Maksymalna moc lamp halogenowych 230V        | 0 / 600 W  |
| Maksymalna moc żarówek 230V                  | 20 / 600 W |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 6 W        |
| Moc rozproszona przez sterowanie             | 1.3 W      |

### Podłączenie

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku | 1 / 16mm <sup>2</sup> |
| Rodzaj obciążenia                                | uniwersalny           |

### Bezpieczeństwo

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza                   | -10...45 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -20...60 °C |