



FL34SP

**univers Obudowa poliester 550x1100mm, IP65, odporna na UV**

#### Specyfikacja techniczna

##### Funkcje

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| coverwithoverpressurerelease | Nie |
|------------------------------|-----|

##### Konfiguracja

|                |     |
|----------------|-----|
| Liczba modułów | 144 |
|----------------|-----|

##### Kompatybilność

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej | Tak |
|----------------------------------------|-----|

##### Prąd

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Prąd znamionowy In | 630 A |
|--------------------|-------|

##### Wymiary

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Głębokość montażu                 | 300 mm  |
| Głębokość produktu                | 300 mm  |
| Głębokość wewnętrzna              | 150 mm  |
| Wysokość produktu                 | 550 mm  |
| Szerokość produktu                | 1100 mm |
| Szerokość w jednostkach podziału  | 48      |
| Grubość materiału ścianki bocznej | 2 mm    |

##### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Grubość materiału pokrywy   | 2 mm |
| Zamykany                    | Tak  |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | Nie  |

##### Materiał

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Kolor        | RAL 7035                              |
| Kolor        | jasnoszary                            |
| Kolor RAL    | RAL 7035                              |
| Materiał     | Poliester wzmocniony włóknem szklanym |
| Powierzchnia | naturalne                             |

##### Instalacja / Montaż

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | Tak |
|-------------------------------------|-----|

##### Wypożenie

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Liczba rzędów pod aparaty           | 3 |
| Liczba pól / sekcji                 | 4 |
| Liczba kluczy                       | 1 |
| Liczba otworów na płyty kołnierzone | 0 |

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Możliwość rozszerzenia                        | Nie                  |
| <b>Norma</b>                                  |                      |
| Dyrektywa europejska WEEE                     | nie dotyczy          |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                         |                      |
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | IK10                 |
| Klasa ochronności                             | klasa ochronności II |
| Zgodny z REACH                                | Nie                  |
| Otrzymanie funkcji                            | -                    |