




NDN425



MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 4P D 25A

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów chronionych	4
Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	4 P
Montaż	Szyna DIN

Funkcje

Z rozłączanym biegunem N	Nie
--------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	4
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa Icn	10 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 V
Typ napięcia zasilającego	AC

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6000 V
Minimalne napięcie znamionowe łączeniowe (Ue min)	12 V

Prąd

Prąd znamionowy In	25 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioroboczy Ics	7.5 kA
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego	1.13 / 1.45 In
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego	10 / 14.4 In
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego	15 / 30 In
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego	1.13 / 1.45 In
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C zgodnie z PN-EN 60947	35.44 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C zgodnie z PN-EN 60947	35.87 A
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C zgodnie z PN-EN 60947	36.3 A
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C zgodnie z PN-EN 60947	36.73 A

Prąd znamionowy w temperaturze -5°C zgodnie z PN-EN 60947	35.01 A
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C zgodnie z PN-EN 60947	34.58 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947	33.72 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947	33.29 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947	32.86 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947	32.43 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947	32 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z PN-EN 60947	30.25 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947	28.5 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947	26.75 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C zgodnie z PN-EN 60947	34.15 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947	25 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947	23.25 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z PN-EN 60947	21.5 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947	19.75 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947	18 A
Znam. zdolność wyłącz. zwarcowego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1	10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarcowego Icn poniżej 400V AC zgodnie z IEC 60898-1	10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)	30 kA
Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)	30 kA
Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2)	15 kA
Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)	15 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarcowego Icn poniżej 240V AC zgodnie z IEC 60898-1	10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarcowego Icn poniżej 415V AC zgodnie z IEC 60898-1	10 kA
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 220V AC wg PN-EN 60947-2	30 kA
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 380V AC wg PN-EN 60947-2	15 kA

Prąd / Temperatura

Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	32.08 A
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C	31.44 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	30.79 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	30.15 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	29.51 A
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C	28.86 A

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	28.22 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	27.58 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	25.64 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	25 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	24.36 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C	23.71 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C	23.07 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	22.43 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	21.78 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	21.14 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C	20.49 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C	19.85 A

Współczynnik korekcyjny prądu

Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie	1
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie	0.95
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie	0.9
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie	0.85
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy częstotliwości 100 Hz	1.1
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy częstotliwości 200 Hz	1.2
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy częstotliwości 400 Hz	1.5
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy częstotliwości 60 Hz	1.1

Wymiary

Głębokość produktu	70 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	70 mm

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Moc

Maksymalna strata mocy na biegun zgodnie ze standardem	4.5 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	14.75 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	3.75 W

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	4000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	20000

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	2,8 Nm
--------------------	--------

Łatwość demontażu aparatów modułowych	Tak
Możliwość demontażu od dołu	Tak
Przystosowany do montażu podtynkowego	Tak
Podłączenie	
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	1 / 25 mm ²
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (druć)	1 / 35 mm ²
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu sztywnego (druć)	1 / 35 mm ²
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu elastycznego (linka)	1 / 25 mm ²
Wypożyczenie	
Akcesoria dodatkowe	Tak
Przeźroczysta osłona pola opisowego	Tak
Norma	
Norma	EN 60898-1 ; IEC 60947-2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-25...70 °C
Klasa ograniczenia energii I ² t.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-25...80 °C
Temperatura	
Temperatura kalibracji	50 °C