



FWB32D



univers Obudowa FW pusta IP44/II 500x550x160

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Konfiguracja

Liczba modułów	72
----------------	----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	165 mm
Głębokość wewnętrzna	156 mm
Wysokość produktu	500 mm
Wysokość montażu	500 mm
Szerokość produktu	550 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm
Głębokość zabudowy obudowy	161 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	2.5 mm
Zamykany	Nie
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	0
Liczba pól / sekcji	2

Liczba kluczy	1
Akcesoria dodatkowe	Tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	4
Możliwość rozszerzenia	Tak
hasearthingterminalblock	Nie
hasneutralterminalblock	Nie
withsignalpassingdoor	Nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Otrzymanie funkcji	-