



FWB72D



univers Obudowa FW pusta IP44/II 1100x550x160

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Funkcje

coverwithoverpressurerelease	Nie
------------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	168
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	165 mm
Głębokość wewnętrzna	156 mm
Wysokość produktu	1100 mm
Wysokość montażu	1100 mm
Szerokość produktu	550 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm
Głębokość zabudowy obudowy	161 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	2.5 mm
Zamykany	Nie
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	0
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	14
Akcesoria dodatkowe	Tak
Liczba otworów na płyty kołnierzowe	4
Możliwość rozszerzenia	Tak
hasearthingterminalblock	Nie
hasneutralterminalblock	Nie
withsignalpassingdoor	Nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Otrzymanie funkcji	-