



SA240



Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalań 2P 40A 230VAC, styk pom.

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	2 P
Układ biegunów	2 P

Konfiguracja

Liczba modułów	2.5
----------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 V
---	-------

Napięcie

Rodzaj wejścia napięcia 1	AC
---------------------------	----

Prąd

Prąd znamionowy I_n	40 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	800 A

Wymiary

Głębokość produktu	68 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	44 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2.83 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	1.32 W

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	ze śrubą
------------------	----------

Wyposażenie

Liczba styków NC	1
Liczba styków NO	3
Liczba styków NO/NC	0

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Wolne od halogenu	Nie

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25...70 °C