



SA280



**Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwiania 2P 80A 230VAC, styk pom.**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

Liczba biegunów	2
Układ biegunów	2P

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	80 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I <sub>cw</sub> 1s PN-EN-60947	0,96 kA

##### Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2,70 - 2,70 Nm
-----------------------------	----------------

##### Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	230 - 230 V
Typ napięcia zasilania	AC

##### Pojemność

Liczba modułów	2,50
----------------	------

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

##### Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	44 mm
Głębokość	68 mm

##### Sprzęt

Liczba styków NO	3
Liczba styków NC	1

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25 - 70 °C

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	Sw: 6 - 25 mm <sup>2</sup> - Aux: 1 - 10 mm <sup>2</sup>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	12,33 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	6,07 W