



G4790

tehalit.WA Przewód przyłączeniowy 3x2,5mm² 300mm bezhalogenowy

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

System połączeń	Wago Winsta
-----------------	-------------

Połączenia

Liczba przewodów	3
------------------	---

Prąd

Prąd znamionowy In	20 A
--------------------	------

Wymiary

Długość	300 mm
---------	--------

Długość przewodu

Całkowita długość	0.3 m
-------------------	-------

Moc

Obciążenie ogniowe	1339 kJ
--------------------	---------

Rezystancja

Rezystancja styku	1330 $\mu\Omega$
-------------------	------------------

Materiał

Kolor	czarny
-------	--------

Kolor puszki	czarny
--------------	--------

Kolor osłony zewnętrznej	czarny
--------------------------	--------

Materiał	materiały różne
----------	-----------------

Grupa materiałowa	materiały różne
-------------------	-----------------

Podłączenie

Przekrój przewodu łączącego	2.5 mm ²
-----------------------------	---------------------

Przewód

Przekrój przewodu	2.5 mm ²
-------------------	---------------------

Przewód odporny na temperaturę	70 °C
--------------------------------	-------

Średnica przewodu	13 mm
-------------------	-------

Wyposażenie

Kodowanie mechaniczne	Tak
-----------------------	-----

Norma

Dyrektywa europejska RoHs	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony

IP20

Temperatura

Część izolacyjna odporna na temperaturę
do

105 °C