




SA440



**Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwiania 4P 40A 400VAC, styk pom.**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

Liczba biegunów	4
Układ biegunów	4P

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	40 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I <sub>cw</sub> 1s PN-EN-60947	0,80 kA

##### Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2,70 - 2,70 Nm
-----------------------------	----------------

##### Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	230 - 415 V
Typ napięcia zasilania	AC

##### Pojemność

Liczba modułów	4,50
----------------	------

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

##### Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	79 mm
Głębokość	68 mm

##### Sprzęt

Liczba styków NO	5
Liczba styków NC	1

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25 - 70 °C

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	Sw: 6 - 25 mm <sup>2</sup> - Aux: 1 - 10 mm <sup>2</sup>
--	--

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	8,01 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	1,56 W