



HA454

## Rozłącznik izolacyjny 4P 250A

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy                                              | 250 A |
| Prąd znamionowy krótkotrwały<br>wytrzymywany Icw PN-EN-60947 | 9 kA  |

#### Architektura

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Liczba biegunów             | 4            |
| Element sterujący/obsługowy | Uchwyt długi |
| Typ konstrukcji urządzenia  | Stacjonarny  |

#### Pokrywa, drzwi

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z mechanizmem ryglującym | Tak |
|--------------------------|-----|

#### Bezpieczeństwo

|                      |      |
|----------------------|------|
| Klasa ochronności IP | IP00 |
|----------------------|------|

#### Rodzaj połączenia

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 150 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|---------------------|

#### Napięcie

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 800 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 8000 V |

#### Moc

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 5,80 W   |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 17,40 W  |
| Znamionowa moc robocza przy 400 V AC<br>AC1  | 164000 W |

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
|---------------------------|-----|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -20 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|