



HA466

Rozłącznik izolacyjny 4P 2500A

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	4 P
Forma	zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09

Funkcje

Przełącznik kierunku	Nie
----------------------	-----

Elementy sterujące i wskaźniki

Zintegrowany napęd silnikowy	Nie
------------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	380 / 415 V
--	-------------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	8000 V

Prąd

Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B	2500 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii A	800 A
Prąd znamionowy In	2500 A
Prąd zwarciovowy z bezpiecznikami gI-gG	100 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	50 kA
Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A	2500 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC22 w kategorii B	800 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A	800 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC23 w kategorii B	800 A

Moc

Moc znamionowa poniżej 660 V, 50 Hz.	185 kW
Moc czynna poniżej 380/415 V, 50 Hz	450 kW
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	615 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	205 W

Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400 V dla AC1	1645 kW
Wytrzymałość	
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	4000
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni	
Zamykany	Tak
Podłączenie	
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	2x300mm²
Rodzaj przyłącza	Zacisk
Wyposażenie	
Liczba dodatkowych styków NC	0
Liczba dodatkowych styków NO	0
Liczba dodatkowych styków przełączających	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Norma	
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP00
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-20...70 °C