



SBN380

### Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 80A 400VAC

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

Liczba biegunów	3
Pozycja neutralna	Bez położenia neutralnego
Układ biegunów	3P

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	80 A
Zdolność wyłączenia przy 400 V AC23A	1354 A
Znamionowy prąd zwarciový warunkowy Icc z bezpiecznikami gl-gG	0,96 kA
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria A	80 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B	80 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria A	80 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B	80 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A	40 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B	40 A
Zwarciový zdolność znamionowa załączania Icm przy 415 V AC zgodnie z PN-EN-60947-3	1,35 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw 1s PN-EN-60947	0,96 kA

##### Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	3,60 - 3,60 Nm
Typ połączenia dolnego aparatury modułowej	Zacisk śrubowy

##### Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 - 400 V
Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	6000 V

##### Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Wymiary**

Wysokość	83 mm
Szerokość	52,50 mm
Głębokość	68 mm

**Sprzęt**

Liczba styków NO	3
Liczba styków NC	0

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	6 - 35 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	6 - 50 mm <sup>2</sup>

**Wytrzymałość**

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	40000
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21)	2500
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC22)	2500

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	8,10 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	2,70 W

**Łączność**

Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowych	Wyrównany zacisk
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowego	Wyrównany zacisk