



HCB250H

Rozłącznik obciążenia x250 3P 250A

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

Funkcje

Przełącznik kierunku	Nie
Jednostka wyzwala	SWITCH

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	220 / 415 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	800 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}	8 kV

Prąd

Prąd znamionowy I_n	250 A
Prąd dopuszczalny (AC21)	250 A

Współczynnik korekcyjny prądu

Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie	1
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie	1
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie	1
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie	1

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamio- nowego	44.1 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamio- nowego	14.7 W
Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400 V dla AC1	164 kW

Zadziałanie

Czas reakcji przy otwieraniu	10 ms
------------------------------	-------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	10000
---	-------

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	20000
---	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	Tak
----------	-----

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	35 / 150mm ²
--	-------------------------

Rodzaj przyłącza	Zacisk
------------------	--------

Wyposażenie

Liczba dodatkowych styków NC	0
------------------------------	---

Liczba dodatkowych styków NO	0
------------------------------	---

Liczba dodatkowych styków przełączających	0
---	---

Opcjonalny napęd silnikowy	Tak
----------------------------	-----

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
----------------	-----

Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
-------------------------	-----

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...70 °C
---------------------	-------------

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
---	---

Temperatura przechowywania/transportu	-35...70 °C
---------------------------------------	-------------