



HI461

Przełącznik zasilania I-0-II 4P 1000A

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U_i	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	12000 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	1000 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I_{cw} PN-EN-60947	64 kA
Znamionowy prąd zwarciový warunkowy I_{cc} z bezpiecznikami gl-gG	50 kA

Moc

Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	658000 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	187,60 W

Architektura

Liczba biegunów	4
Element sterujący/obsługowy	Uchwyt długi
Układ biegunów	4P

Wymiary

Wysokość	321 mm
Szerokość	466 mm
Głębokość	375 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Wbudowany napęd silnikowy	Nie
---------------------------	-----

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP00
----------------------	------