




SPWA069010



## tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wago 6 gniazd białych

### Specyfikacja techniczna

#### Konstrukcja

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| System połączeń | Wago Winsta |
|-----------------|-------------|

#### Funkcje

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| isreconnectable                               | Nie |
| System złączy wtykowych związanych z systemem | Tak |

#### Połączenia

|         |             |
|---------|-------------|
| Wejście | 5-zaciskowy |
|---------|-------------|

#### Charakterystyka elektryczna

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Napięcie znamionowe       | 400 V |
| Typ napięcia zasilającego | AC    |

#### Prąd

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Liczba obwodów wejściowych | 6    |
| Prąd znamionowy In         | 16 A |

#### Wymiary

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Wysokość produktu  | 45 mm  |
| Długość            | 325 mm |
| Szerokość produktu | 195 mm |

#### Materiał

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Kolor             | ocynkowany |
| Materiał          | metal      |
| Grupa materiałowa | metal      |

#### Podłączenie

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Przekrój przewodu łączącego            | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Liczba dostępnych faz                  | 2                   |
| Nadaje się do okablowania przelotowego | Tak                 |

#### Wypożenie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Liczba przewodów połączeniowych | maks. 2 |
|---------------------------------|---------|

#### Bezpieczeństwo

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Stopień ochrony         | IP20 |
| Zgodny z REACH          | Nie  |
| Zgodny z dyrektywą ROHS | Tak  |