



SRC06005

Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 600/5 5VA kl.1 nieleg. wielk. BG113

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Klasa dokładności 1

Moc

Moc 5 VA

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 5,50 W

Wymiary

Wysokość 70 mm

Szerokość 50 mm

Głębokość 30 mm

Wysokość otwarcia 20 mm

Szerokość otworu 29,50 mm

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U_i 3000 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 40 °C

Temperatura przechowywania/transportu -40 - 40 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 6 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 6 mm²

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP10

Prąd elektryczny

Maks. intensywność pierwotna 600 A

Maks. intensywność obwodu wtórnego 5 A

Instalacja, montaż

Montaż na Szyna DIN, Płyta montażowa