



SRF16005

**Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 1600/5 30VA kl.1 nieleg. wielk. BG1034**

#### Specyfikacja techniczna

##### Konstrukcja

Rodzaj produktu transformator prądowy

##### Funkcje

Klasa dokładności 1

##### Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60 Hz

##### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji  $U_i$  3 kV

##### Prąd

Maksymalny prąd pierwotny 1600 A

Maksymalny prąd wtórny 5 A

Prąd strony pierwotnej 1600 A

##### Wymiary

Głębokość produktu 40 mm

Wysokość produktu 160 mm

Szerokość produktu 135 mm

Szerokość otwarcia 101 mm

Wysokość otwarcia 85 mm

Średnica otwarcia 85 mm

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 11 W

##### Podłączenie

Rodzaj przyłącza Połączenie śrubowe

##### Akcesoria

Z szyną Cu Nie

##### Wypożyczenie

Liczba wejść 1

Z zabezpieczeniem przez dotykiem Tak

##### Norma

Produkt certyfikowany nie

Dyrektywa europejska WEEE dotyczy

**Bezpieczeństwo**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Stopień ochrony         | IP10 |
| Zgodny z REACH          | Tak  |
| Zgodny z dyrektywą ROHS | Tak  |
| Wolne od halogenu       | Tak  |

**Warunki użytkowania**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza                   | -40...40 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -40...40 °C |