



SRH30005

Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 3000/5 15VA kl.1 nieleg. wielk. BG1274

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj produktu transformator prądowy

Funkcje

Klasa dokładności 1

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i 3 kV

Prąd

Maksymalny prąd pierwotny 3000 A

Maksymalny prąd wtórny 5 A

Prąd strony pierwotnej 3000 A

Wymiary

Głębokość produktu 40 mm

Wysokość produktu 198 mm

Szerokość produktu 160 mm

Szerokość otwarcia 122 mm

Wysokość otwarcia 72 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 23 W

Podłączenie

Rodzaj przyłącza Połączenie śrubowe

Akcesoria

Z szyną Cu Nie

Wyposażenie

Liczba wejść 1

Z zabezpieczeniem przez dotykiem Tak

Norma

Produkt certyfikowany nie

Dyrektywa europejska WEEE dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP10
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...40 °C