



SRT01605A

Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 160/5 0,7VA kl.1 nielegalizowany

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Klasa dokładności	1
-------------------	---

Moc

Moc	0,70 VA
-----	---------

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,17 W
--	--------

Wymiary

Średnica otwarcia	18,50 mm
-------------------	----------

Wysokość	72,70 mm
----------	----------

Szerokość	44,50 mm
-----------	----------

Głębokość	62,20 mm
-----------	----------

Wysokość otwarcia	11 mm
-------------------	-------

Szerokość otworu	18,50 mm
------------------	----------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Zakres napięcia

Napięcie znamionowe izolacji Ui	3000 V
---------------------------------	--------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

Temperatura przechowywania/transportu	-20 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Prąd elektryczny

Natężenie strony pierwotnej	160 A
-----------------------------	-------

Natężenie strony wtórnej	5 A
--------------------------	-----

Instalacja, montaż

Montaż na	Szyna DIN, Płyta montażowa
-----------	----------------------------