



SRT05005B

Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 500/5 2,2VA kl.1 nielegalizowany

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Klasa dokładności	1
-------------------	---

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	3 kV
---------------------------------	------

Prąd

Maksymalny prąd pierwotny	500 A
Maksymalny prąd wtórny	5 A
Prąd strony pierwotnej	500 A

Wymiary

Głębokość produktu	61.3 mm
Wysokość produktu	71.7 mm
Szerokość produktu	44.5 mm
Szerokość otwarcia	28.5 mm
Wysokość otwarcia	15 mm
Średnica otwarcia	28 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6.89 W
--	--------

Przewód

Długość przewodu	2 m
------------------	-----

Akcesoria

Z szyną Cu	Nie
------------	-----

Wyposażenie

Liczba wejść	1
Z zabezpieczeniem przez dotykiem	Nie

Zastosowanie

Przekładnia	500A ; 5A
-------------	-----------

Norma

Produkt certyfikowany	nie
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-20...55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20...70 °C