



SVN133

Orange LED Indicator light 12/48V

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Liczba modułów	1
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	12 / 48 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	250 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	2000 V

Prąd

Prąd znamionowy In	0 A
--------------------	-----

Wymiary

Głębokość produktu	62 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	17.5 mm

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0.33 W
--	--------

Materiał

Kolor	pomarańczowy
-------	--------------

Sterowanie oświetleniem

Rodzaj źródła światła	LED
-----------------------	-----

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	ze śrubą
------------------	----------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-20...50 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C