



TG511A



Czujnik dymu zasilany z sieci, KNX RF, biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	przykręcany
--------	-------------

Funkcje

Rodzaj pracy	System
Wbudowany sygnalizator akustyczny	Tak, 85 dB dla 3 m
hassmokeswitcher	Nie

Połączenia

Standardowe połączenie przewodem	Tak
Możliwość pracy w sieci za pomocą radia	Tak
Standardowe połączenie radiowe	Tak
Praca w sieci	Tak

Napięcie

Napięcie wejściowe	≈ 220...230 V
--------------------	---------------

Wymiary

Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	125 x 48mm
--	------------

Napięcie zasilania

withvoltageindication	Nie
-----------------------	-----

Pomiary

Obszar detekcji	50 m²
Metoda detekcji	Optyczny

Bateria

Komunikat o niskim poziomie baterii.	Tak
--------------------------------------	-----

Dostawa

Dostarczona bateria zapasowa do ponownego ładowania.	Nie
--	-----

Wyposażenie

Liczba czuników / sterowników	40
Samodzielny	Nie
VdS	Nie
Głośność sygnalizatora akustycznego	85 dB

Norma

Numer homologacji zgodnie ze standardem EG	1772-CPR-110615
Certyfikat Q-Label	Nie
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-10...55 °C