



TRB302B



## KNX q/e/s 2-kanalowe wejście przyciskowe 230 V

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| System magistralny | Komunikacja radiowa |
|--------------------|---------------------|

#### Ustawienia

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | ETS, easy |
|--------------------------------|-----------|

#### Prąd elektryczny

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Liczba obwodów wejściowych | 2 |
|----------------------------|---|

#### Sprzęt

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Wymagane zewnętrzne napięcie        | Nie |
| Częstotliwość radiowa dwukierunkowa | Nie |
| Z baterią                           | Nie |
| Z układem sterowania HVAC           | Nie |

#### Łączność

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Z systemem magistrali KNX radio | Tak |
|---------------------------------|-----|

#### Częstotliwość

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Częstotliwość transmisji | 868 - 868 MHz |
|--------------------------|---------------|

#### Instalacja, montaż

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Montaż na | Montaż podtynkowy |
|-----------|-------------------|

#### Tylko do użytku wewnętrznego

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Liczba półmodułów 17,5 mm | 0 |
|---------------------------|---|

#### Oświetlenie

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Do sterowania LED | Nie |
|-------------------|-----|

#### Materiały

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor    | Jasnoszary        |
| Kod RAL  | 7035              |

#### Bezpieczeństwo

|                      |      |
|----------------------|------|
| Klasa ochronności IP | IP20 |
|----------------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Napięcie

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Zakres napięcia wejściowego | 5 - 5 V |
| Typ napięcia zasilania      | AC      |