



TXA112



IP20

KNX e/s Zasilacz KNX 1 x 30V DC, 640mA

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Konfiguracja

Liczba modułów	4
----------------	---

Połączenia

Linie magistrali	1
------------------	---

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

Napięcie

Napięcie wyjściowe	28...32 V
--------------------	-----------

Napięcie wyjściowe filtrowane	30V +/- 2V
-------------------------------	------------

Prąd

Prąd wyjściowy	maks. 640 mA
----------------	--------------

Prąd wyjściowy	640 mA
----------------	--------

Bezpiecznik

Bezpiecznik	z elektroniczną ochroną przed zwarcieniem i przeciążeniem
-------------	---

Wymiary

Głębokość produktu	64 mm
--------------------	-------

Wysokość produktu	90 mm
-------------------	-------

Długość	64 mm
---------	-------

Szerokość produktu	72 mm
--------------------	-------

szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)	4 modules
---	-----------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	15 W
--	------

Materiał

Kolor	szary
-------	-------

Kolor RAL	RAL 7035
-----------	----------

Podłączenie

Przekrój przewodu (elastycznego)	0.75...2.5 mm ²
----------------------------------	----------------------------

Przekrój przewodu (sztywnego)	0.75...2.5 mm ²
-------------------------------	----------------------------

Połączenie	wymagane jest podłączenie przewodu ochronnego
Rodzaj przyłącza	Quick Connect
Wypożażenie	
Liczba wyjść	1
Zastosowanie	
Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z polem opisowym
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-5...45 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20...70 °C