



VE112SN

vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV bez przetłoczeń 1R/12M (1x12)

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych 12

Napięcie

Napięcie znamionowe 400 - 400 V

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Tak

Montaż na Montaż podłogowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Sprzęt

Liczba szyn 1

Liczba rzędów 1

Liczba sekcji w poziomie 1

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Nie

Posiada blok zacisków uziemiających Nie

Posiada płytę montażową Nie

Pojemność

Liczba modułów 12

Funkcje

Z wlotami przewodów Tak

Wymiary

Wysokość 302 mm

Szerokość 310 mm

Głębokość 151 mm

Liczba jednostek szerokości 12

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 0

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Tak

Materiały

Materiał Poliwęglan (PC)

Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Tak
Bezpieczeństwo	
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności IP	IP65
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C