



VE218PN

vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV przetłoczenia 2R/36M (2x18)

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	15
------------------------	----

Napięcie

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak
----------------------------------	-----

Montaż na	Montaż podłogowy
-----------	------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Sprzęt

Liczba szyn	2
-------------	---

Liczba rzędów	2
---------------	---

Liczba sekcji w poziomie	1
--------------------------	---

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
-----------------------------------	-----

Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
-------------------------------------	-----

Posiada płytę montażową	Nie
-------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	36
----------------	----

Funkcje

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

Wymiary

Wysokość	452 mm
----------	--------

Szerokość	418 mm
-----------	--------

Głębokość	151 mm
-----------	--------

Liczba jednostek szerokości	18
-----------------------------	----

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

Liczba zamków	0
---------------	---

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak
--------------------------------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Materiały	
Materiał	Poliwęglan (PC)
Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Klasa ochronności IP	IP65
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C