



VH60NC

volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych (GK) 5R/60M II kl IP30, QC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Ściany szkieletowe
--------	--------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	Tak
--------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	60
----------------	----

Kompatybilność

Nadaje się do multimediiów	Nie
----------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Wymiary

Głębokość montażu	90 mm
Głębokość produktu	94.5 mm
Głębokość wewnętrzna	91.5 mm
Wysokość produktu	880.5 mm
Wysokość montażu	845 mm
Długość	880.5 mm
Szerokość produktu	348 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2.5 mm
Wysokość	846 mm
Szerokość	314 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Stopień ochrony z drzwiami.	30
Zamykany	Nie
Liczba zamków	0
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Waga miedzi w produkcji	0.137 kg
Kolor	biały
Kolor	biały

Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	naturalne
Instalacja / Montaż	
Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
Dostawa	
Z osłoną	Nie
Wypożazenie	
Liczba elementów	12
Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	5
Akcesoria dodatkowe	Tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	0
Możliwość rozszerzenia	Tak
hasearthingterminalblock	Tak
hasneutralterminalblock	Tak
Norma	
Badanie rozżarzoným drutem (GWT)	850 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II
Bezpieczeństwo	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Odporność na porażenia	IK05
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-40...40 °C